



## Technische fiche



### Stopwas staaf Quick

Stopwas staven zijn repen gekleurde was die met de hand kneedbaar zijn om gaatjes en kleine beschadigingen op te stoppen. Stopwas bevat minder dan 2% solventen, heeft dezelfde uitzettingscoëfficiënt als hout, krimpt niet en is uiterst hechting vast.

### Voorbehandeling / Gebruiksaanwijzing

Kies de juiste kleur stopwas. De stopwas tussen de vingers zacht kneden en met een mes of plamuurmes aanbrengen. Voor de grotere gaten kan de stopwas op een licht vuurtje vloeibaar gemaakt worden en dan in de gaten gegoten worden. Na 5 tot 10 minuten gladschuren, waarna nog vernis of boenwas kan aangebracht worden.

Verkrijgbaar in de volgende kleuren:

- Blank
- Donkerbruin
- Middenbruin
- Lichtbruin
- Donkergrenen
- Grenen
- mahonie

### Droogtijd

Vrijwel meteen.

### Uitstrijkvermogen

Geen.

### Nabehandeling

Geen.

### Advies

Altijd een kleurstaal op betreffende werkstuk maken.

Verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 150 gram

